

# CABLE DE POTENCIA MONOCONDUCTOR 138 kV XLP 400 mm<sup>2</sup> Cu LSOH SC IEC 60840

## General Cable

A Brand of Prysmian Group


### Descripción del Cable

Los cables de potencia monoconductores son formados por conductor de cobre suave compacto bloqueado, con pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla sobre el aislamiento extruida, cinta semiconductora bloqueadora de agua, pantalla metálica a base de alambres de cobre con cinta de cobre aplicada en hélice abierta, cinta semiconductora bloqueadora de agua, bloqueo radial mediante cinta de aluminio traslapada y sellada, cubierta de poliolefina baja emisión de humos cero halógenos color negro con capa semiconductora.

### Diseño del Cable

Código: E228DV90400MIDNE

CONSTRUCCIÓN	Espesor Nominal mm	Diámetro Nominal mm
<b>1. CONDUCTOR:</b> Conductor de cobre suave compacto clase 2, bloqueado al paso longitudinal de agua mediante hilos bloqueadores. Sección transversal nominal: 400 mm <sup>2</sup> .	-	22.75
<b>2. PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR:</b> Compuesto semiconductores extruido termoestable.	1.2	26.1
<b>3. AISLAMIENTO:</b> Polietileno de cadena cruzada (XLP), extruido en un proceso de triple extrusión verdadera.	18	62.1
<b>4. PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO:</b> Compuesto semiconductores extruido termoestable, con adecuada adhesión al aislamiento.	1.8	65.7
<b>5. CINTA SEMICONDUCTORA BLOQUEADORA DE AGUA:</b> Aplicada helicoidalmente bajo la pantalla electrostática, evitando la penetración longitudinal de humedad.	0.3	66.3
<b>6. PANTALLA METALICA:</b> Alambres de cobre desnudos suaves aplicados helicoidalmente con contraespira de cobre. Formada por 18 alambres de cobre de 1.829 mm de $\phi$ . Sección total equivalente 47 mm <sup>2</sup> .	1.829	70.7
<b>7. CINTA SEMICONDUCTORA BLOQUEADORA DE AGUA:</b> Aplicada helicoidalmente sobre la pantalla electrostática, evitando la penetración longitudinal de humedad.	0.3	72.0
<b>8. CINTA DE ALUMINIO:</b> Cinta longitudinal de aluminio traslapada y adherida a la cubierta.	0.2	72.6
<b>9. CUBIERTA:</b> Cubierta de poliolefina baja emisión de humos cero halógenos (LSOH) extruido de color negro con capa semiconductora, con excelentes propiedades mecánicas y químicas.	5.00	82.9



### Especificaciones y Características Especiales:

IEC-60840 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV ( $U_m = 36$  kV) Up to 150 kV ( $U_m = 170$  kV) - Test methods and requirements.

Temperatura máxima admisible en el conductor en servicio permanente: 90°C  
Temperatura máxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito: 250°C

### Embalaje

En carretes de madera no retornables. Tolerancia en la longitud de  $\pm 5\%$ .

### Aplicaciones

- Utilizados en redes de subtransmisión de energía.
- Trincheras.
- Ductos subterráneos.
- Directamente enterrado.
- Galerías.

### Información Técnica

		unidades
Resistencia eléctrica del conductor a 20°C c.c.:	0.0475	$\Omega$ /km
Capacidad nominal:	0.147	$\mu$ F/km
Tensión máxima entre fases, $U_m$ :	145	kV
Tensión a impulsos, $U_p$ :	650	kV
Intensidad máxima de cortocircuito en el conductor durante 1 s:	57.0	kA
Intensidad máxima de cortocircuito en la pantalla (Hilos de Cu + cinta de aluminio) durante 1 s:	14.0	kA
Esfuerzo máximo de tiro:	2 400	kg
Peso aproximado:	9 270	kg/km
Radio de curvatura:		
• Durante la instalación:	2.50	m
• Permanente:	1.70	m

Los valores aquí indicados son aproximados y de acuerdo a tolerancias de normas de fabricación, por lo cual pueden sufrir variaciones.

©PRYSMIAN, Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento no se debe copiar, reimprimir o reproducir en ninguna forma, enteramente o en parte, sin el consentimiento escrito de Prysmian. La información se ha creído correcta a la hora de la edición. Prysmian se reserva el derecho a enmendar esta especificación sin previo aviso. Esta especificación no es contractualmente válida a menos que sea autorizada específicamente por Prysmian.