

# Cable de potencia monoconductor

## 15 kV XLP-RA 133 % NA CFE E1000-16

General Cable

A Brand of Prysmian Group

### Descripción del Cable

Los cables de potencia monopolares son formados por conductor de aluminio 1350 duro compacto bloqueado, con pantalla semiconductor sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla sobre el aislamiento extruida, pantalla metálica a base de alambres de cobre, cinta reunidora de poliéster y cubierta de polietileno de alta densidad color negro con tres franjas rojas.

### Diseño del Cable

Código: S4413FNR

#### CONSTRUCCIÓN

##### 1. CONDUCTOR:

Conductor de aluminio 1350 duro compacto clase B, bloqueado al paso longitudinal de agua mediante hilos bloqueadores.

##### 2. PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR:

Compuesto semiconductor extruido termoestable.

##### 3. AISLAMIENTO:

Polietileno de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), extruido en un proceso de triple extrusión verdadera.

##### 4. PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO:

Compuesto semiconductor extruido termoestable, con adecuada adhesión al aislamiento, lo cual facilita retirar la pantalla.

##### 5. PANTALLA METALICA:


Alambres de cobre desnudos suaves aplicados helicoidalmente. La sección total asignada para cada calibre cumple con lo indicado en la norma CFE E1000-16

##### 6. CINTA REUNIDORA:

Aplicada helicoidalmente sobre la pantalla electrostática.

##### 7. CUBIERTA:

Cubierta de polietileno de alta densidad (PEAD) extruido de color negro con franjas rojas, con excelentes propiedades mecánicas y químicas.



### Especificaciones y Características Especiales:

CFE E1000-16 Cables de potencia monopolares de 5kV a 35 kV

NMX-J-062 Conductores- Cable de aluminio 1350 con cableado concéntrico compacto para usos eléctricos- Especificaciones.

Temperatura máxima de operación: 90°C  
 Temperatura máxima de operación en emergencia: 130°C  
 Temperatura de cortocircuito: 250°C

### Embalaje

En carretes de madera no retornables. Tolerancia en la longitud de ± 5%.

### Aplicaciones

Acometidas, circuitos y redes de distribución (industriales, públicas, centrales de energía, etc.)  
 Tubo Conduit no metálico.  
 Trincheras.  
 Ductos subterráneos.

### Información Técnica

Tensión	15 kV		Nivel de aislamiento		133 %		Espesor nominal de aislamiento			5.6 mm	
Código	Calibre		Área nominal de la sección transversal	Diámetro nominal del conductor	Número de alambres	Resistencia eléctrica nominal a la cd y 20°C	Diámetro aproximado sobre el aislamiento	No. hilos de la pantalla metálica	Calibre Hilos de la pantalla metálica	Diámetro Total Aproximado	Peso Total Aproximado
	AWG / kcmil	mm²	mm	No.	Ω/km	mm	No.	AWG	mm	kg/km	
S44EE13002FBNR	2 AWG	33.6	6.81	7	0.857	19	12	22	26	572	
S44EF131/0FBNR	1/0 AWG	53.5	8.53	18	0.539	20	12	22	27	674	
S44EF133/0FBNR	3/0 AWG	85	10.7	18	0.338	22	12	22	30	828	
S44EG13250FBNR	250 kcmil	127	13.2	35	0.228	25	16	22	32	1039	
S44EG13300FBNR	300 kcmil	152	14.5	35	0.190	26	16	22	34	1170	
S44EG13350FBNR	350 kcmil	177	15.6	35	0.162	28	16	22	35	1273	
S44EG13500FBNR	500 kcmil	253	18.7	35	0.114	31	16	22	38	1574	
S44ER13750FBNR	750 kcmil	380	23.1	58	0.076	35	20	22	44	2175	
S44ER1301KFBNR	1000 kcmil	507	26.9	58	0.056	39	20	22	48	2682	

Los valores aquí indicados son aproximados y de acuerdo a tolerancias de normas de fabricación, por lo cual pueden sufrir variaciones.

Las capacidades de conducción de corriente se pueden consultar en las tablas de la norma de instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-2012.

©PRYSMIAN, Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento no se debe copiar, reimprimir o reproducir en ninguna forma, enteramente o en parte, sin el consentimiento escrito de Prysmian. La información se ha creído correcta a la hora de la edición. Prysmian se reserva el derecho a enmendar esta especificación sin previo aviso. Esta especificación no es contractualmente válida a menos que sea autorizada específicamente por Prysmian.